






## Masimo flergångssensorer RD SET

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
	<b>RD SET flergångssensorer</b>		
<b>4050</b>	RD SET DCI, fingersensor vuxen Vikt >30kg		
<b>4051</b>	RD SET DCI-P, fingersensor barn Vikt 10-50kg		
<b>4053</b>	RD SET TC-I, öronsensor Vikt >30kg		
<b>2258</b>	LNCS Y-I Y sensor med RD SET kontakt är ej tillgänglig, välj Y sensor med LNCS kontakt och konverteringsadapter 4092		 
<b>4092</b>	Konverteringsadapter LNCS till RD SET		

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
	<b>Tillbehör för Y sensor</b>		
1606	Klämma(flergångs) till Y sensor	1st	
1602	Foam Wraps för Y sensor enpatients, kardborre	12st	
1600	Klisterlapp till Y sensor	144st	

**Adaptrar för LNOP sensorer och mellankablar till RD SET**  
**Vid beställning av Y sensor med LNCS kontakt krävs en adapter, se artnr:4092**

Artnr	Beskrivning	Mellankabel	Adapter	Sensor
4088	<b>Adapter RD-PC 1,5ft</b> RD SET sensor till LNOP mellankabel, 50cm			
4091	<b>Adapter LNOP-RD 1,5ft</b> LNOP sensor till RD SET mellankabel, 50cm			
4092	<b>LNCS till RD</b> LNCS kontakt till RD SET mellankabel, 30cm. För att kunna ansluta en Y sensor till RD SET mellankabel			